

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR ALMA

Potencia motor	2x250W brushless	Batería	LITIO 1x12Ah/1x20Ah
Velocidad max.	8 km/h	Chasis	Fibra de Carbono
Autonomía max. (según batería)	16km/26km	Joystick con display digital	SI
Peso estructura silla	18 kg	Peso batería litio (ud)	1,8kg/2,2kg
Amortiguación delantera	SI	Amortiguación trasera	SI
Asiento viscoelástico	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Botón indicador carga en batería	SI (en batería de 20Ah)	Peso máximo recomendado	136 kg
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud con reposapiés plegados	66 cm
Longitud (ruedines telescópicos)	86cm - 94cm	Longitud silla plegada	35 cm
Anchura ruedas traseras	59 cm	Anchura ruedas delanteras	61 cm
Altura	95 cm	Altura silla plegada	71 cm
Anchura asiento entre reposabrazos	47 cm	Profundidad asiento	42 cm
Altura base asiento	52 cm	Adaptable diestros/zurdos	SI
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera antipinchazos	22 cm	Rueda delantera antipinchazos	19 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Guardabarros	SI
Intensidad joystick progresiva	SI	Joystick desmontable quick release	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Maletín porta-objetos	SI	Bolsillo trasero	SI
Plegable	SI	Pata de cabra y sistema stand up	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	SI (opcional)
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muleta	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

