

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR EMBLEMA

Potencia motor máxima	2X1000 W	Potencia motor nominal	2X340 W
Velocidad max.	9 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	32 km	Baterías (desmontables)	2x41 Ah
Chasis aluminio	SI	Barra estabilizadora	SI
Longitud normal silla	110 cm	Longitud silla sin reposapiés	86 cm
Longitud sin reposapiés y sin ruedines	81 cm	Altura normal silla	97 cm
Anchura normal silla	63 cm	Anchura silla plegada	40 cm
Rueda trasera grande anti-pinchazos	35 cm	Rueda delantera grande anti-pinchazos	23 cm
Altura rueda delantera ajustable	3 posiciones	Joystick posición acompañante	opcional
Reposacabezas	opcional	Reposapiés elevables	opcional
Reposabrazos regulables en anchura	SI	Anchura habitáculo ajustable	43cm-57cm
Reposabrazos regulables en altura	SI (14 cm)	Reposabrazos regulables profundidad	SI (2 pos)
Respaldo reclinable (hasta 130º)	SI (4 pos)	Respaldo abatible	SI
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia adentro	SI
Reposapiés regulables en altura	SI	Reposapiés extraíbles	SI
Reposabrazos extraíbles	SI	Respaldo extraíble	SI
Peso estructura silla	39 kg	Peso caja baterías	21,5 kg
Peso usuario máximo recomendado	136 kg	Peso total silla	68 kg
Profundidad asiento	50 cm	Altura base asiento	46 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Respaldo acolchado	SI	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Reflectantes traseros	SI
Joystick con display digital	SI	Posibilidad empuje manual	SI
Nº marchas	5	Intensidad joystick progresiva	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

