

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LENA

Potencia motor máxima	2x250W brushless	Potencia motor nominal	2x150W brushless
Velocidad max.	7 km/h	Batería de LITIO	6Ah/10Ah/20Ah
Velocidad marcha atrás	3 km/h	Chasis	Aluminio
Joystick con panel digital	SI	Indicadores digitales numéricos	SI
Plegado electrico con mando	SI	Plegado eléctrico desde joystick	SI
Mando a distancia control remoto	SI (opcional)	Mando acompañante	SI (opcional)
Autonomía max. (según batería)	10km/14km/26km	Batería extraíble	SI
Peso estructura silla	19,8 kg	Peso batería litio (ud)	1,5kg/1,8kg/2,2kg
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Asiento viscoelástico	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Botón indicador carga en batería	SI (en batería de 20Ah)	Peso máximo recomendado	120 kg
Longitud con reposapiés abiertos	95 cm	Longitud con reposapiés plegados	72 cm
Anchura ruedas traseras	59 cm	Anchura ruedas delanteras	63 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Longitud silla plegada	40 cm
Altura	95 cm	Altura silla plegada	70 cm
Anchura asiento entre reposabrazos	47 cm	Profundidad asiento	42 cm
Altura base asiento	51 cm	Adaptable diestros/zurdos	SI
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Luz delantera	SI
Rueda trasera antipinchazos	22 cm	Rueda delantera antipinchazos	19 cm
Intensidad joystick progresiva	SI	Nº marchas	5
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Ruedines antivuelco telescópicos	SI	Bolsillo trasero	SI
Claxón	SI	Pata de cabra y sistema stand up	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Mando a distancia+acople acompañante	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

